



1Kg



HOT MELT POWDER

HOT MELT POWDER GLUE FOR DTF FILM

B-FLEX
HEAT TRANSFER VINYL



B-FLEXが提供するDTFフィルム用ホットメルトパウダーは、品質と使いやすさの代名詞です。この多用途な製品は、多くの種類の生地で使用でき、弾力性とカバー力を保証します。先進的な技術により、塗布後も柔らかさを保ちます。指定された保管方法に従って保管することで、パウダーが固まるのを防ぎ、フィルム上にスムーズかつ均一に塗布することができます。このホットメルトパウダーのもう一つの利点は、その優れた融点と低温での溶解能力です。110℃※から溶けるため、加工時間が短縮されます。

※DTFシェイカードライヤーの場合

INSTRUCTIONS

- 1 プリント直後のDTFフィルムにホットメルトパウダーを均一になるように振りかけます。
- 2 フィルムを振って余分なパウダーを取り除きます。
- 3 120～130℃、90秒に設定したDTF卓上オープンで加熱し、パウダーを完全に溶かします。粉っぽいところがあれば追加で加熱してください。
- 4 加熱後、溶けたパウダーは光沢があり、ゴム状でオレンジの皮のようなテクスチャーになります。

TECHNICAL DATA

- 成分: 100% TPU
- 粒子サイズ: 80～200μm
- カラー: ホワイト
- 溶解温度: 120℃～(DTF卓上オープンの場合)
- 溶解時間: 90秒～(DTF卓上オープンの場合)
- 破断前の伸び率: 650%

APPLICATION

- プレス温度: 130～140℃
- プレス時間: 8～10秒
- ライナー剥離: フィルムによる
- 圧力: 中程度

POINT 接着力を高めるために、同じ温度で5秒程度、仕上げプレスしてください。

洗濯耐性

- 初回洗濯: 24時間待つ
- 最大温度: 40℃
- 衣類を裏返して洗濯する
- 乾燥機: デリケートコース
- 漂白剤、柔軟剤およびその他の化学薬品は使用しない

対応生地

- 綿、合成繊維、混紡および伸縮性のある生地に適しています
- 含浸加工された生地および昇華転写プリントまたは染色された生地には適していません



REACH規則 (EC)
No 1907/2006/EUに適合

保管方法

DTFフィルム用ホットメルトパウダーは、その化学特性を保つために1kgの気密袋でお届けします。一度に1つのパッケージを使用し、湿気が製品の性能に影響を与えないように、各袋を開けたら完全に使い切ってから新しい袋を開けることをお勧めします。TPUパウダーは特に湿気に敏感であるため、湿度が40%～60%の範囲で管理された環境で保管することが推奨されます。使用後は、常に気密袋にパウダーを再密封してください。湿気、熱、直射日光を避けて保管してください。温度が15-35℃に管理された環境でパウダーを保管してください。

最大温度: 40℃※衣類を裏返して洗濯する 乾燥機: デリケートコース 漂白剤、柔軟剤およびその他の化学薬品は使用しない

安全注意事項

このドキュメントに記載されている値は、当社のラボで通常の条件下でテストされた平均値です。このページに記載されている情報に関して保証を提供することはできません。衣類の生産における変動が考えられるため、事前テストを推奨しています。

B-FLEX Italia Srl 正規代理店

ジェットグラフ株式会社

本社: 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 4-6-2

営業所: 東京・大阪・札幌・仙台・名古屋・広島・福岡

<https://www.jetgraph.jp/>

[@jetgraph_official](#)

[@jetgraphofficial](#)

[jetgraphofficial](#)

[jetgraphofficial](#)